

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Objednáací číslo

4031582550399
9000000047



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral assist
Kompatibilní s WeAssist	✓
Typ produktu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	183 mm
Celková šířka	110,5 mm
Celková hmotnost	4,625 kg
Typ ochrany	IPX6 (pouze pro elektronické komponenty při instalaci)
Přípustná okolní teplota	Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 20 % - 80 %

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Motor Poklice
Barva Běhoun	břidlicově šedá (RAL7015)
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	40 mm
Radius otočení	115 mm
Otočné rušení	230 mm
Průměr otočné kamery	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Objednáací číslo4031582550399
9000000047

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	50 mm
Poloha Matice	7 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4

DALŠÍ INFORMACE

Typ motoru: Bezkomutátorový stejnosměrný (BLDC)

POJEZDOVÝ MOTOR HNACÍ JEDNOTKY

Jmenovité napětí	26 V
Jmenovitý výkon	190 W
Jmenovitý Točivý moment	6,5 N
Jmenovitá rychlost	7,6 km/h
Pokyny k cestování	Vpřed a zpět

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Objednáací číslo

4031582550399
9000000047

TECHNICKÉ VÝKRESY

