

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN  
Bestillingsnumm

4031582550399  
900000047



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Integral assist
WeAssist kompatibel	✓
Produkttype	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Belastning Statisk	450 kg
Temperaturområde(minimum)	-10 °C
Temperaturområde(maksimum)	40 °C
Byggehøjde	183 mm
Samlet bredde	110,5 mm
Samlet vægt	4,625 kg
Beskyttelsestype	IPX6 (kun til elektroniske komponenter, når de er installeret)
Tilladt omgivelsestemperatur	Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 20 % - 80 %

## HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Nav-Motor
Hjulbane-farve	Skifergrå (RAL7015)
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

## GAFFEL

Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	115 mm
Udfaldsdiameter	230 mm
Dome-diameter	110,5 mm

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399  
Bestillingsnumm 900000047

## MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	50 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	4

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

Motortype: Børsteløs jævnstrøm (BLDC)

## KØREENHEDENS MOTOR

Nominel spænding	26 V
Nominel udgang	190 W
Nominelt Moment	6,5 N
Nominel hastighed	7,6 km/h
Rejseretninger	Fremad og bagud

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN  
Bestillingsnumm

4031582550399  
900000047

## TEKNISKE TEGNINGER

