

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Rendelési szám

4031582550399
900000047



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral assist
Kompatibilis a WeAssisttal	✓
Termék típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	183 mm
Teljes szélesség	110,5 mm
Összsúly	4,625 kg
Védelem típusa	IPX6 (csak az elektronikus alkatrészek esetében, ha be van építve)
Megengedett környezeti hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 20% - 80%

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Kerékagy motor
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

VÁZ

Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	115 mm
Körbeforgás	230 mm
Kupola átmérője	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399
Rendelési szám 900000047

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Motor típusa: Kefe nélküli egyenáramú (BLDC)

HAJTÓEGYSÉG MOTOR

Névleges feszültség	26 V
Névleges kimenet	190 W
Névleges nyomaték	6,5 N
Névleges sebesség	7,6 km/h
Menetirány	Előre és hátra

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Rendelési szám

4031582550399
900000047

MŰSZAKI RAJZOK

