

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Numero

4031582550399
900000047



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral assist
Compatibile con WeAssist	✓
Tipo di prodotto	Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	450 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	183 mm
Larghezza complessiva	110,5 mm
Peso complessivo	4,625 kg
Tipo di protezione	IPX6 (solo per i componenti elettronici installati)
Temperatura ambiente consentita	Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell'aria 20% - 80%

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Motore Mozzo
Colore battistrada	Grigio ardesia (RAL7015)
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

SUPPORTO

Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	115 mm
Ingombro di piroettamento	230 mm
Diametro cuffia superiore	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399
Numero 900000047

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	50 mm
Posizione della filettatura del bullone	7 mm
Numero fori di fissaggio	4

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tipo di motore: Corrente continua senza spazzole (BLDC)

UNITÀ DI TRASMISSIONE MOTORE DI SPOSTAMENTO

Tensione nominale	26 V
Uscita nominale	190 W
Coppia nominale	6,5 N
Velocità nominale	7,6 km/h
Direzione di marcia	Avanti e indietro

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Numero

4031582550399
900000047

DISEGNI TECNICI

