

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN  
Pasūtījuma

4031582550399  
900000047



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral assist
Saderīgs ar WeAssist	✓
Produkta veids	Grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	183 mm
Kopējais platums	110,5 mm
Kopējais svars	4,625 kg
Aizsardzības veids	IPX6 (tikai elektroniskajiem komponentiem, kad tie ir uzstādīti)
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra	Darbības temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 20% - 80%

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Motore Mozzo
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	115 mm
Grozāms savienojums	230 mm
Kupola diametrs	110,5 mm

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN  
Pasūtījuma

4031582550399  
900000047

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	50 mm
Skrūve vītnes pozīcija	7 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Motora tips: Bezsku līdzstrāva (BLDC)

## PIEDZIŅAS BLOKA PĀRVIETOŠANAS MOTORS

Nominālais spriegums	26 V
Nominālā izvade	190 W
Nominālais griezes moments	6,5 N
Nominālais ātrums	7,6 km/h
Pārvietošanas norādījumi	Uz priekšu un atpakaļ

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN  
Pasūtījuma

4031582550399  
900000047

## TEHNISKIE RASĒJUMI

