

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Bestelnummer

4031582550399
900000047



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral assist
Compatibel met WeAssist	✓
Producttype	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	183 mm
Totale breedte	110,5 mm
Totaal gewicht	4,625 kg
Type bescherming	IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd)
Toegestane omgevingstemperatuur	Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Naafmotor
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

VORK

Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	115 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399
Bestelnummer 900000047

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	50 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4

AANVULLENDE INFORMATIE

Motortype: Borstelloze gelijkstroom (BLDC)

MOTOR AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	26 V
Nominale uitgang	190 W
Nominaal aandrijfkracht	6,5 N
Nominale snelheid	7,6 km/h
Reisrichtingen	Voorwaarts en achterwaarts

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Bestelnummer

4031582550399
900000047

TECHNISCHE TEKENINGEN

