

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Номер заказа

4031582550399
900000047



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|--|
| Название продукта | Integral assist |
| Совместимо с WeAssist | ✓ |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность статическая | 450 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 183 mm |
| Общая ширина | 110,5 mm |
| Общий вес | 4,625 kg |
| Тип защиты | IPX6 (только для электронных компонентов при установке) |
| Допустимая температура окружающей среды | Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80% |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Двигатель Хаб |
| Цвет Протектор | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Поворотный узел | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 115 mm |
| Поворотное соединение | 230 mm |
| Диаметр купола | 110,5 mm |

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN

Номер заказа

4031582550399

9000000047

ФИТИНГ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 50 mm |
| Положение резьбы Болт | 7 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 4 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя: Бесщеточный постоянный ток (BLDC)

ПОДВИЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА

| | |
|-------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение | 26 V |
| Номинальный выход | 190 W |
| Номинальный Момент | 6,5 N |
| Номинальная скорость | 7,6 km/h |
| Указания по путешествию | Вперед и назад |

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Номер заказа

4031582550399
900000047

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

