

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Broj porudžbine

4031582550399
900000047



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral assist
Kompatibilno sa WeAssist	✓
Vrsta proizvoda	Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Statički Nosivost	450 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	183 mm
Ukupna širina	110,5 mm
Ukupna težina	4,625 kg
Tip zaštite	IPKS6 (samo za elektronske komponente u ugrađenom stanju)
Dozvoljena temperatura okoline	Radna temperatura od 5 °C do 40 °C, vlažnost vazduha 20% - 80%

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	motor glavnica-a
Boja omotac	Slat siva (RAL7015)
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

KUCISTE

okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
offset	40 mm
okretni radijus	115 mm
Otpor okretanju	230 mm
Prečnik kupole	110,5 mm

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399
Broj porudžbine 900000047

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	50 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	4

DODATNE INFORMACIJE

Tip motora: Bez četkica jednosmerna struja (BLDC)

MOTOR ZA PUTOVANJE POGONSKE JEDINICE MOTOR

Nominalni napon	26 V
Nominalni izlaz	190 W
Nominalni obrtni moment	6,5 N
Nominalna brzina	7,6 km/h
Pravac putovanja	napred i nazad

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN
Broj porudžbine

4031582550399
900000047

TEHNIČKI CRTEŽI

