

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

E-Drive ultimate hand control unit, set 24V. Emergency stop category 0, set consisting of two ergonomically designed handles.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Техническа информация

| | |
|--|--|
| Възможности за монтаж | за монтаж на тръби 27-35mm, за монтаж на равни повърхности |
| Материал на дръжката | закалено фибростъкло PA |
| Размери на дръжката | виж чертежа |
| Дължина на кабела | 3.0m с включен щепсела |
| Управление на скоростта | непрекъснати променливи, напред и назад |
| Контролер | тестван за безопасност в съответствие с DIN ISO 13849 |
| Експлоатационен срок на контролер | 2 mil. Cycles |
| Ъгъл на завъртане на оста на контролера | +/- 40° |
| Позиции за положението на палежа на контролера | регулируем в стъпки по 22.5° |
| Допустими работни условия | работна температура от 5 до 40°C, атмосферна влажност 90%, без конденз |
| Степен на защита | IP X4 (плискаща вода от всички страни, при включени всички връзки) |
| Допустима работна температура | работна температура от 5 до 40°C, атмосферна влажност 90%, без конденз |
| Допустима температура на съхранение | -20 до 50°C |

Бляскави предимства

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум при движение | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Износване | ○ ○ ○ ○ ○ |

Размери



Устройство и монтаж

