

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

E-Drive终极手控单元套装24V。0类急停，套装由两个符合人体工程学设计的手柄组成



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

Fitting options	for tube fitting from 27 – 35mm, for fitting on flat surfaces
手柄材料	玻璃纤维增强的PA
手柄尺寸	见图
电缆长度	3.0 m including plug
速度控制	无级变速，前进和后退
驱动开关	根据DIN ISO 13849标准进行的安全测试
行程开关的使用寿命	200万次
主控制器的轴旋转角度	+/- 40°
主控制器的拇指凹陷位置	22.5°步长可调
允许的环境条件	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C), atmospheric humidity 90%, non-condensing
保护等级	IP X4 (从四面溅水。所有插头都已插入)
Permissible operating temperature	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C), atmospheric humidity 90%, non-condensing
允许的储存温度	- 20 to 45° C

Advantages at a glance

滚动阻力	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
磨损	○ ○ ○ ○ ○
防锈	○ ○ ○ ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

