

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

E-Drive Ultimate håndbetjenings-sæt 24V. Nødstop kategori 0, sæt bestående af to ergonomisk udformede håndtag.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Monteringsmuligheder	til slangefitting 27 - 35 mm, til montering på plane flader
Materiale, håndtag	glasfiberforstærket PA
Dimensioner, håndtag	se tegning
Kabellængde	3,0 m inklusive stik
Hastighedskontrol	trinløs, forlæns og baglæns
Kørselskontakt	sikkerhedstestet i henhold til DIN ISO 13849-standarden
Levetid for køreafbryder	2 millioner cyklusser
Akselrotationsvinkel på hovedstyring	+/- 40°
Position for tommelfingerudskæring på hovedkontrolenhed	22,5 ° trin justerbar
Tilladte omgivelserforhold	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Beskyttelsesklasse	IP X4 (vandstænk fra alle sider, alle stik er indsat)
Tilladt driftstemperatur	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Tilladte opbevaringstemperaturer	- 20 to 45° C

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Slid	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering

