

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Jeu de 2 poignées de commandes ergonomiques avec arrêt d'urgence catégorie 0 pour E-Drive ultimate 24V.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Options de fixation	Pour tube allant de 27 - 35mm, Pour aller sur des surfaces plates
Matériau de la poignée	PA renforcé de fibre de verre
Dimensions de la poignée	voir le dessin
Longueur du câble	3.0m de long, prise incluse
Potentiomètre	Marche avant et marche arrière continue
Interrupteur	Sécurité testée selon la norme DIN ISO 13849
Durée de vie du potentiomètre	2 millions de cycles
Angle de rotation du potentiomètre	+/- 40°
Position de l'encoche du pouce du potentiomètre	22,5 ° réglable par paliers
Conditions ambiantes admissibles	Température d'utilisation entre 5°C et 50°C, (utilisation préférable entre 15°C et 50°C), humidité atmosphérique conseillée : 90%, pas de condensation
Indice de protection	IP X4 (projections d'eau de tous côtés, tous les connecteurs enfichés)
Température de fonctionnement admissible	Température d'utilisation entre 5°C et 50°C, (utilisation préférable entre 15°C et 50°C), humidité atmosphérique conseillée : 90%, pas de condensation
Températures de stockage autorisées-	20 à 50° C


Propriétés

Résistance au roulement ○ ○ ○ ○ ○

Bruit du mouvement ○ ○ ○ ○ ○

Résistance à l'oxydation ○ ○ ○ ○ ○

Dimensions



Construction et montage

