

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-Drive Ultimate rokas vadības ierīces komplekts 24V. 0 kategorijas avārijas apstāšanās, komplekts, kas sastāv no diviem ergonomiska dizaina rokturiem.




Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Fitting options	for tube fitting from 27 – 35mm, for fitting on flat surfaces
Roktura materiāls	Stikla šķiedra, armēta ar PA
Izmēri rokturiem	Skatīt rasējumu
Kabeļa garums	3.0 m including plug
Ātruma vadības kontrole	Bezpakāpju, uz priekšu un atpakaļ
Vadības slēdzis	Drošība testēta saskaņā ar DIN ISO 13849 standartiem
Braukšanas slēdža kalpošanas laiks	2 miljoni ciklu
Galvenā regulatora ass pagrieziena leņķis	+/- 40°
Padziļinājums iekšķīm ar kuru tiek veikta gavenā vadība	22,5 ° pakāpju regulējams
Pieļaujamie apkārtējās vides apstākļi	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Aizsardzības klase	IP X4 (ūdens šļakatas no visām pusēm, visi kontaktdakši ielikti)
Permissible operating temperature	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Pieļaujamās uzglabāšanas temperatūras	- 20 to 45° C

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Berze	○ ○ ○ ○ ○