

# E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

E-Drive ultieme handbedieningsset 24V. Noodstop categorie 0, set bestaande uit twee ergonomisch ontworpen handgrepen.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Bevestigingsopties	Voor buisbevestiging van 27 mm tot 35 mm, voor montage op vlakke oppervlakken
Materiaal handgreep	glasvezel versterkt PA
Afmetingen handgreep	Zie tekening
Kabellengte	3,0 m inclusief stekker
Snelheidsregeling	traploos, vooruit en achteruit
Schakelaar	op veiligheid getest volgens DIN ISO 13849 norm
Levensduur van de rijschakelaar	2 miljoen cycli
Asdraaihoek van de masterbesturing	+/- 40°
Duimuitsparing positie van master controller	Verkrijgbaar in 22.5° stappen
Toegestane milieuomstandigheden	Gebruikstemperatuur 5 tot 50° C (aanbevolen 15 tot 50° C), luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Beschermingsklasse	IP X4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toelaatbare bedrijfstemperatuur	Gebruikstemperatuur 5 tot 50° C (aanbevolen 15 tot 50° C), luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Toegestane opslagtemperaturen	- 10 to 36° C

## Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	○ ○ ○ ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

