

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Set de comandă manuală E-Drive ultimate de 24 V. Oprire de urgență categoria 0, set format din două mâner ergonomice.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date tehnice

Fitting options	for tube fitting from 27 – 35mm, for fitting on flat surfaces
Material mâner	PA armat cu fibră de sticlă
Dimensiuni mâner	a se vedea desenul
Lungime cablu	3.0 m including plug
Comandă de viteză	fără trepte, înainte și înapoi
Comutator de acționare	testat din punct de vedere al siguranței în conformitate cu standardul DIN ISO 13849
Durata de viață a comutatorului de deplasare	2 milioane de cicluri
Unghiul de rotație al axei controlerului principal	+/- 40°
Poziția locașului pentru degetul mare al controlerului principal	22,5 ° pași reglabili
Condiții ambiante admise	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Clasa de protecție	IP X4 (stropire cu apă din toate părțile, toate fișele introduse)
Permissible operating temperature	operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Temperaturi de depozitare admise	- 20 to 45° C


Advantages at a glance

Rezistență la rulare ○ ○ ○ ○ ○

Zgomot de mișcare ○ ○ ○ ○ ○

Protecție împotriva ruginii ○ ○ ○ ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

