

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Комплект рукояток керування E-Drive ultimate 24В. Кнопка аварійного відключення категорії 0, комплект складається з двох ергономічних рукояток.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| Налаштування кріплення | для трубних кріплень від 27 - 35 мм, для установки на плоских поверхнях |
| Матеріал рукоятки | армований скловолокном ПА |
| Розміри рукоятки | див. Креслення |
| Довжина кабелю | 3,0 м, включаючи роз'єм |
| Регулювання швидкості | постоянные переменные, вперед и в обратном направлении |
| Важіль управління рухом | протестовано на безпеку відповідно стандарту DIN ISO 13849 |
| Термін служби важеля управління | 2 мільйони циклів |
| Кут повороту осі провідного контролеру | +/- 40° |
| Положення поглиблення для великого пальця провідного контролера | 22,5° з кроком регулювання |
| Домустимі умови навколишнього середовища | робоча температура від 5 до 40 ° C, відносна вологість повітря 90%, без конденсації |
| Клас захисту | IP X4 (захист від бризків, без конденсації вологи, всі роз'єми вставлені) |
| Допустима робоча температура | робоча температура від 5 до 40 ° C, відносна вологість повітря 90%, без конденсації |
| Допустимі температури зберігання | Від - 20 до 50° C |

Advantages at a glance


Характеристики обертання ○○○○○

Шум при переміщенні ○○○○○

© Copyright 2024 TENTE International www.tente.com

Стойкий до корозії ○○○○○

Dimensions



Structure & Mounting

