

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


## Техническа информация

Ролка	UFF, плътна гума, немаркираща, твърдост по Shore 63A
Размер на ролката	125mm
Ширина на работната повърхнина	35 mm
Монтажна височина	170 mm
Дължина	max. 315 mm (Emergency release activated)
Аварийно освобождаване	механично
Широчина	220 mm
Travel motor	24 V DC
Посока на движение	напред / обратно
Височина (в сгънато положение)	140mm
Компенсиране на височината	+/- 20 mm
Максимална височина на преодоляване на препятствия	15mm
Максимална подемна сила / сила на притискане	400 N
Тегло	7.25 kg


## Travel motor

Номинално напрежение	18 V DC
Номинален въртящ момент	1 Nm
Номинална мощност	260 W
Номинална скорост на въртене	2100 rpm

## Размери



## Устройство и монтаж



# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Номинален ток	12.1 A
Работен цикъл	S1
Максимална скорост	6 km/h

## Серво мотор

Номинално напрежение	24 V DC
Номинален въртящ момент	4 Nm
Номинална мощност	14.8 W
Номинална скорост на въртене	35.3 min/-1
Номинален ток	3.5 A
Работен цикъл	periodical S3
Допустими работни условия	Operating temperature 5 to 50° C (recommended 15 to 50° C), humidity 90%, non-condensing
Допустима температура на съхранение	-10 bis +40 °C
Степен на защита	IP X4 (плискаща вода от всички страни, при включени всички връзки)

## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○