

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul	UFF, massivt gummi, afsmitningsfrit, Shore 63A
Hjulstørrelse	125 mm
Hjulbredde	35 mm
Monteringshøjde	170 mm
Længde	max. 315 mm (Emergency release activated)
Nødudløsning	Mekanisk
Bredde	220 mm
Drivmotor	24 V DC
Kørselsvejledning	fremad / bagud
Højde (sammenfoldet)	140 mm
Udjævning af underlag	+/- 20 mm
Maksimal højde af den tærskel, der kan køres over	15 mm
Max. løftekraft/kontakttryk	400 N
Vægt	7.25 kg


Drivmotor

Nominal spænding	18 V DC
Nominelt drejningsmoment	1 Nm
Nominal effekt	260 W
Nominal hastighed	2100 rpm
Nominal strøm	12.1 A

Dimensioner



Struktur og montering



E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Driftstilstand	S1
Max. hastighed	6 km/h

Servomotor

Nominel spænding	24 V DC
Nominelt drejningsmoment	4 Nm
Nominel effekt	14,8 W
Nominel hastighed	35,3 min/-1
Nominel strøm	3,5 A
Driftstilstand	periodisk S3
Tilladte omgivelsesforhold	Operating temperature 5 to 50° C (recommended 15 to 50° C), humidity 90%, non-condensing
Tilladte opbevaringstemperaturer	-10 bis +40 °C
Beskyttelsesklasse	IP X4 (vandstænk fra alle sider, alle stik er indsat)

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○