

# NOVATECH

## ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión.

Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	40 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.684 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Rodamiento	6204 NO.
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg


### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Estructura y montaje



# NOVATECH

ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

---

