

# NOVATECH

ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Riteņa centrs izgatavots no tērauda, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Nestspējas rādītāji uz gludas, līdzenas virsmas.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	40 mm
Riteņa ass Ø	20 mm
Rumbas platums	40 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.684 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Gultnis	6204 Nr.
Kravnesība - kustībā	500 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1000 kg

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

# NOVATECH

ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

