

# NOVATECH

FTP100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

## Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	100 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	20 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 10 / + 60 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	1.668 kg
Futófelület keménysége	Shore D 42
Terhelhetőség	450 kg
Statikus teherbírás	900 kg

## Méretetek



## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

## Szerkezet és Szerelés

