

NOVATECH

FTP100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Riteņa centrs izgatavots no čuguna, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	50 mm
Riteņa ass Ø	20 mm
Rumbas platums	60 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12533
Svars	1.668 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	450 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	900 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

