

# NOVATECH

FTP100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	1.668 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	450 kg
Sarcină statică	900 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

## Structure & Mounting

