

# NOVATECH

FTP125x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329407

Centro della ruota in ghisa,  
Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	2.428 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Cuscinetto	6204 No.
Portata	550 kg
Portata statica	1100 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Dimensioni



## Struttura e montaggio

