

NOVATECH

FTP150x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Центр колеса из чугуна, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	60 мм
Отверстие оси Ø	25 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	3.94 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

