

NOVATECH

FTP150x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 MM
Ширина колеса	60 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	3.94 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

