

# NOVATECH

## FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Alésage - Ø	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	4.047 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Capacité de charge statique	2000 kg

### Dimensions



### Construction et montage



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○