

# NOVATECH

FTP200x60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	60 mm
Diâmetro do eixo	20 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	5.372 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	1200 kg
Cap. de carga estática	2400 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

## Structure & Mounting

