

NOVATECH

FTP200x60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	60 MM
Діаметр отвору осі	20 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	5.372 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1200 кг
допустиме навантаження (статичне)	2400 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

