

NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681

Centro della ruota in ghisa,
Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	80 mm
Foro asse Ø	25 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	7.056 kg
Durezza della fascia	Shore A 92
Portata	1400 kg
Portata statica	2800 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

