

# NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL60\*

EAN 4031582319385

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	250 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	25 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	6.559 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	1200 kg
Capacidad de carga estática	2400 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

## Estructura y montaje

