

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL60*

EAN 4031582319385

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	25 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	6.559 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	1200 kg
Sarcină statică	2400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

