

NOVATECH

FTP250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	250 mm
Šířka kola	60 mm
Osa kolečka Ø	25 mm
Délka náboje	62 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	7.123 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	1400 kg
Statická nosnost	2800 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

