

NOVATECH

FTP250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	250 mm
Hjulbredde	60 mm
Boring-Ø	25 mm
Navlængde	62 mm
Temperaturinterval	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	7.123 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	1400 kg
Belastning (statisk)	2800 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Struktur og montering

