

NOVATECH

FTP250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Piasta odlewana z żeliwa, bieżnia z lanego poliuretanu. Łożyska kulkowe zwykłe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	250 mm
Szerokość koła	60 mm
Średnica osi - Ø	25 mm
Szerokość piasty	62 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Masa	7.123 kg
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	1400 kg
Nośność statyczna	2800 kg

Wymiary



Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

