

NOVATECH

FTP300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	300 мм
Ширина на гумите	100 мм
Отвор на оста-Ø	40 мм
Дължина на втулката	120 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	18.81 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	2600 кг
Статична товароносимост	5200 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

