

NOVATECH

FTP300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	300 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	30 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	11.086 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	1400 kg
Cap. de carga estática	2800 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

