

NOVATECH

FTP300x80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097

Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	300 mm
Kerékszélesség	80 mm
Tengelyfurat átmérője	30 mm
Agyhossz	92 mm
Hőtartomány	- 10 / + 60 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	14.768 kg
Futófelület keménysége	Shore D 42
Terhelhetőség	2000 kg
Statikus teherbírás	4000 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Szerkezet és Szerelés

