

NOVATECH

FTP400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	400 mm
Largeur de roue	80 mm
Alésage - Ø	40 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	23.598 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	2500 kg
Capacité de charge statique	5000 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

