

NOVATECH

FTP400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	400 mm
Kerékszélesség	80 mm
Tengelyfurat átmérője	40 mm
Agyhossz	90 mm
Hőtartomány	- 10 / + 60 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	23.598 kg
Futófelület keménysége	Shore D 42
Terhelhetőség	2500 kg
Statikus teherbírás	5000 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Szerkezet és Szerelés

