

NOVATECH

FTP400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	400 MM
Ширина колеса	80 MM
Діаметр отвору осі	40 MM
Довжина ступиці	90 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	23.598 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	2500 кг
допустиме навантаження (статичне)	5000 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

