

# ELASTECH

## FVP300x85-Ø30

EAN 4031582319538

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: gumová obruč, černá, přesné kuličkové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 300 mm         |
| Šířka kola        | 85 mm          |
| Osa kolečka Ø     | 30 mm          |
| Délka náboje      | 90 mm          |
| Teplota           | - 20 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12533       |
| Hmotnost          | 9.8 kg         |
| Tvrdost běhounu   | Shore A 67     |
| Dynamická nosnost | 800 kg         |
| Statická nosnost  | 1600 kg        |

### Dimensions



### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Structure & Mounting

