

ELASTECH

FVP300x85-Ø30

EAN 4031582319538

Центр колеса из чугуна, Протектор: литая резина, черная, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	300 мм
Ширина колеса	85 мм
Отверстие оси Ø	30 мм
Длина втулки	90 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	9.8 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 67
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

