

ELASTECH

FVP300x85-Ø30

EAN 4031582319538

Центр колеса із чавуна, протектор: тверда гума, чорна, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	300 MM
Ширина колеса	85 MM
Діаметр отвору осі	30 MM
Довжина ступиці	90 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	9.8 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

