

ELASTECH

IEP125x50-Ø20

EAN 4031582319682

铝制轮心,
轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

| | |
|---------|-----------------|
| 轮子直径 | 125 毫米 |
| 车轮宽度 | 50 毫米 |
| 轮轴孔 直径 | 20 毫米 |
| 轴心长度 | 60 毫米 |
| 温度 | - 20 / + 85 摄氏度 |
| 标准 | EN 12532 |
| 重量 | 0.922 公斤 |
| 轮面硬度 | 支杆 A 68 |
| 动(力)载重量 | 300 公斤 |
| 静载重量 | 600 公斤 |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损 | ● ● ● ○ ○ |
| 防锈 | ● ● ● ○ ○ |

Structure & Mounting

