

ELASTECH

IEP160x50-Ø20

EAN 4031582319705

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.31 kg
Dureza del bandaje	Shore A 68
Capacidad de carga	350 kg
Capacidad de carga estática	700 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

