

ELASTECH

IEP250x50-Ø20

EAN 4031582319750

Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	250 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	20 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	2.37 kg
Futófelület keménysége	Shore A 68
Terhelhetőség	500 kg
Statikus teherbírás	1000 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Szerkezet és Szerelés

