

NOVATECH

ITP100x40-Ø8 HL45 incl. axle accessory

EAN 4031582070293

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	8 mm
Longitud de cubo	45 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.502 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○