

NOVATECH

ITP100x50-Ø20 flat

EAN 4031582070309

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	20 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.62 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	540 kg
Cap. de carga estática	1080 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

