

NOVATECH

ITP125x50-Ø20 flat

EAN 4031582070316

Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	20 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.85 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	500 кг
Статична товароносимост	1000 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

